


fixação oscilante SBN-20/25

Código da peça: 539927

FESTO

Próprio para atuador DSNU/ESNU, pode ser montado no cabeçote dianteiro ou traseiro.



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	20/25
Posição de instalação	Nos dois lados
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-40 ... 90 °C
Peso do produto	238 g
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do anel de fixação	Liga de alumínio anodizado
Material das fixações	Aço galvanizado
Material do pino de montagem	Aço galvanizado
Material do mancal	bronze
Material da porca	Aço galvanizado
Material dos parafusos	Aço, galvanizado
Material do suporte	Aço