



união rápida em T

NEDU-M8D3-M12T4

Código da peça: 541597

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de instalação	Nos dois lados
Frequência da conexão	500
Faixa de tensão operacional c.a.	60 V
Faixa de tensão operacional c.c.	60 V
Tensão operacional nominal c.a.	60 V
Tensão operacional nominal c.c.	60 V
Carga admissível de corrente	4 A
Classe de resistência à corrosão KBK	2
Temperatura de armazenamento	-25 ... 85 °C
Classe de proteção	IP65 IP67
Temperatura ambiente	-25 ... 85 °C
Torque de aperto máximo	0,3 Nm com M8 0,5 Nm com M12
Peso do produto	16,9 g
Conexão elétrica	conforme norma EN 60947-5-2 Plugue/soquete M12x1 / M8x1 4 pinos / 3 pinos
Tipo de fixação	aparafusável
Cor do corpo	preto
Informação sobre material, porca de aperto	Latão cromado níquelado
Observações sobre material	Isento de cobre e PTFE
Informação sobre material, corpo	reforçado com TPE-U(PU)
Informação sobre material, conectores	Latão Folheada a ouro