

# unidade de indicação e controle FED-40


Código da peça: 541998

Produto a ser descontinuado

FESTO

Unidade de controle, display e unidade de indicação e controle com monitor gráfico de cristal líquido para a conexão em sistemas SPS, 4 teclas de função.

Produto será descontinuado. Disponível até 2017. Produto alternativo no Support Portal.



## Ficha técnica

Característica	Valor
Profundidade de montagem	53 mm
Altura	109 mm
Comprimento	149 mm
Espessura máx. painel frontal	5 mm
Memória do usuário	512 kByte
Número de usuários LEDs	5
Número de teclas de função	4
Número de teclas do sistema	7
Alarmes	1.024
Número de LEDs de sistema	4
Indicador	LCD monocromático com iluminação de fundo
Tamanho do display	4 x 20 caracteres
Faixa de tensão operacional c.c.	18 ... 30 V
Resolução do display	120x32 Pixel
Tensão operacional nominal c.c.	24 V
Consumo de corrente na tensão operacional nominal	0,25 A
Certificação CE (veja Declaração de Conformidade)	conforme Diretriz EU-EMV
Temperatura de armazenamento	-20 ... 70 °C
Umidade relativa do ar	5 - 85 % não condensável
Classe de proteção	IP65 na parte frontal, IP20 na parte traseira
Temperatura ambiente	0 ... 50 °C
Autorização	c UL us - Listed (OL) RCM Mark
Peso do produto	1.000 g
Interface PC	RS232 Sub-D 15 pinos Conector
Interface programação	9,6 kBd
Interface CLP	RS232 Sub-D 15 pinos Conector
Tipo de fixação	Montagem em painel frontal
Observações sobre material	Conforme RoHS
Software de programação	FED Designer 6.06 ou superior
Proteção contra explosão certificação fora da União Europeia	NEC 500 Class I, Div. 2