


# Pórtico linear DHSL-2DGE40RF-DGEA25

Código da peça: 543018

FESTO

Composto de eixo eletromecânico de correia dentada com guia de rolamento, guia passiva e eixo cartesiano elétrico, posicionamento extremamente dinâmico. Interfaces definidas para a linha giratória e de garras Festo. Disponível como jogo de montagem ou totalmente montada e instalada.

Clique no símbolo de solicitação por FAX para obter uma oferta sem compromisso que satisfaça suas necessidades.



## Ficha técnica

Característica	Valor
Montagem	Pórtico 4.0
Carga útil	0 ... 10 kg
Acionamento eixo Z	DGEA-25
Tipo de acionamento eixo Z	elétrico Correia dentada DGEA
Posição intermediária do eixo Z	qualquer
Curso eixo Z	0 ... 600 mm
Repetibilidade na posição final, eixo Z	± 0,05 mm
Repetibilidade na posição intermediária, eixo Z	± 0,05 mm
Acionamento eixo Y	2x DGE-40-ZR-RF
Tipo de acionamento eixo Y	elétrico Correia dentada com guia de roletes
Posição intermediária do eixo Y	qualquer
Curso eixo Y	0 ... 2.000 mm
Repetibilidade na posição final, eixo Y	± 0,1 mm
Repetibilidade na posição intermediária, eixo Y	± 0,1 mm