


conjunto de montagem paralelo EAMM-U-D32-40A

Código da peça: 543150

FESTO

Adequado para atuadores elétricos.

Produto será descontinuado. Disponível até 2023. Produto alternativo no Support Portal..



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	32
Posição de instalação	Nos dois lados
Rotação máxima	6.000 1/min
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de armazenamento	-25 ... 60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 95 %
Classe de proteção	IP40
Temperatura ambiente	0 ... 50 °C
Momento de inércia	2,931 kgmm ²
Torque de acionamento sem carga	0,05 Nm
Torque transferível	1 Nm
Peso do produto	300 g