

# conjunto de montagem paralelo EAMM-U-E24-40A


Código da peça: 543226

Produto a ser descontinuado

FESTO

Adequado para atuadores elétricos.

Produto será descontinuado. Disponível até 2019. Produto alternativo no Support Portal..



## Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	18
Posição de instalação	Nos dois lados
Rotação máxima	3.000 1/min
Temperatura de armazenamento	-25 ... 60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 95 %
Classe de proteção	IP40
Temperatura ambiente	0 ... 50 °C
Momento de inércia	3,016 kgmm <sup>2</sup>
Torque de acionamento sem carga	0,05 Nm
Torque transferível	1 Nm
Peso do produto	240 g
Observações sobre material	Contém substâncias com LABS