


elemento de interligação KVI-CP-3-SSD

Código da peça: 543252

FESTO

Para passagem através do painel de comando.



Ficha técnica

Característica	Valor
Tipo de fixação	com rosca externa
Peso do produto	48 g
Conexão elétrica	de 5 pinos Soquete Plugue reto / plugue reto M9 Conector
Faixa de tensão operacional c.c.	60 V
Classe de proteção	IP65 IP67
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Material do corpo	Latão níquelado
Material das vedações	NBR
Posição de instalação	Nos dois lados