


conector elétrico multipólo VABE-S6-1LT-C-M1-S37

Código da peça: 543414

FESTO

para terminal de válvulas VTSA e VTSA-F.



Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de instalação	Nos dois lados
Número máximo de posições de válvula	16 com válvulas duplo solenóide 32 com válvulas simples solenóide
Tensão operacional nominal c.c.	24 V
Flutuações de tensão admissíveis	+/- 10 %
Classe de resistência à corrosão KBK	0 – Sem resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Classe de proteção	IP65 NEMA 4
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Peso do produto	459 g
Conexão elétrica	Multipolo Cabo com conector
Material da proteção	PA
Material do corpo	Injetados de alumínio