


unidade de indicação e controle FED-300

Código da peça: 543439

FESTO

Unidades de indicação e controle com display gráfico de LCD para conectar com sistemas de CLP.



Ficha técnica

Característica	Valor
Profundidade de montagem	56 mm
Altura	109 mm
Comprimento	149 mm
Espessura máx. painel frontal	5 mm
Alarmes	1.024
Memória do usuário	1 Mbyte
Relógio de tempo real	sim
Listas de eventos	256
Memória de receita	32 kByte
Desvio relógio de tempo real	130 s / mês
Número de cores	256
Número de LEDs de sistema	4
Indicador	Cor TFT
Propriedade do display	Touchscreen
Tamanho do display	3,5"
Bateria de backup	3 V / 270 mA lítio
Faixa de tensão operacional c.c.	18 ... 30 V
Resolução do display	1/4 VGA, 320x240 Pixel
Tensão operacional nominal c.c.	24 V
Consumo de corrente na tensão operacional nominal	0,4 A
Certificação CE (veja Declaração de Conformidade)	conforme Diretriz EU-EMV
Temperatura de armazenamento	-20 ... 70 °C
Umidade relativa do ar	5 - 85 % não condensável
Classe de proteção	IP65 na parte frontal, IP20 na parte traseira
Temperatura ambiente	0 ... 50 °C
Autorização	C-Tick c UL us - Listed (OL)
Peso do produto	1.000 g
Interface AUX	Sub-D 9 pinos Soquete
Interface PC	RS232 Sub-D 15 pinos Conector
Interface programação	9,6 - 38,4 kBd
Interface CLP	RS232 Sub-D 15 pinos Conector
Interface Ethernet	Opcional, 10 MBd
Tipo de fixação	Montagem em painel frontal
Observações sobre material	Conforme RoHS
Software de programação	FED Designer 6.06 ou superior