


## sub-base VMPAF-AP-4-1

Código da peça: 544402

Produto a ser descontinuado

Produto será descontinuado. Disponível até 2019. Produto alternativo no Support Portal..

FESTO



### Ficha técnica

| Característica                       | Valor                          |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| Largura                              | 47,6 mm                        |
| Comprimento                          | 107,3 mm                       |
| Dimensão da grade                    | 10,5 mm                        |
| Número máximo de posições de válvula | 4                              |
| Pressão de trabalho                  | -0,9 ... 10 bar                |
| Pressão de acionamento               | 3 ... 8 bar                    |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 0 – Sem resistência à corrosão |
| Temperatura ambiente                 | -5 ... 50 °C                   |
| Conexão pneumática 2                 | M7                             |
| Conexão pneumática 4                 | M7                             |
| Observações sobre material           | Conforme RoHS                  |
| Material of connecting plate         | Injetados de alumínio          |