


distribuidor FCK-3-PK-4-N

Código da peça: 546066

FESTO

Versão metálica.



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro nominal	3 mm
Posição de instalação	Nos dois lados
Faixa completa de temperatura da pressão operacional	0 ... 10 bar
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso do produto	10 g
Conexão pneumática 1	para espigão com diâmetro interno de 4mm com porca
Conexão pneumática 2	para espigão com diâmetro interno de 3mm com porca
Material do corpo	Liga de alumínio