

válvula básica LF-D-MIDI-A-U


Código da peça: 546423

Classic - não usar para novos projetos

sem placas de conexão roscada. Grau de filtração 40 µm, com proteção e dreno automático.

Alternativas modernas podem ser encontradas digitando-se os quatro primeiros caracteres do tipo do código no campo de busca.

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	Midi
Série	D
Posição de instalação	vertical +/- 5°
Grau de filtração	40 µm
Dreno	totalmente automático
Princípio construtivo	Filtro sinterizado com separador centrífugo
Volume máximo do condensado	1,462 oz(l)
Proteção de copo	Copo de proteção metálico
Pressão de trabalho	28 ... 180 Psi
Vazão nominal padrão	94,5 cfm
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Gases inertes
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de armazenamento	14 ... 140 °F
Classe de pureza do ar na saída	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:8:4] Gases inertes
Temperatura do meio	41 ... 140 °F
Temperatura ambiente	41 ... 140 °F
Peso do produto	24,5 oz
Tipo de fixação	Montagem na tubulação com cantoneira de fixação Opcional:
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do filtro	PE
Material do corpo	Injetados de zinco
Material do copo	PC