


# garfo SG-UNF3/8"-24-B

Código da peça: 546540

FESTO

com porca sextavada, para movimento oscilante na haste do atuador,



## Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	UNF3/8-24
Com base na norma padrão	DIN 71752 ISO 8140
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-40 ... 150 °C
Peso do produto	3,696 oz
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do pino de montagem	Aço galvanizado
Material do garfo	Aço galvanizado
Material da porca	Aço galvanizado