

# Tubo flexível de plástico

## PUN-1/4X3/64-U-GE

Código da peça: 546610

FESTO

com diâmetro externo calibrado, próprio para conexões rápidas QS e QB.

Este produto só pode ser obtido através da Festo USA.

Old part no. 13023163



### Ficha técnica

| Característica                                | Valor                           |
|---|---------------------------------|
| Diâmetro externo em polegadas                 | 1/4                             |
| Diâmetro interno em polegadas                 | 5/32                            |
| Raio de curvatura mínimo                      | 0,476 "                         |
| Pressão de trabalho dependente da temperatura | -14 ... 150 Psi                 |
| Meio operacional                              | Ar comprimido filtrado<br>Vácuo |
| Temperatura ambiente                          | -68 ... 140 °F                  |
| Peso do produto por comprimento               | 0,251 oz/ft                     |
| Cor   | amarelo                         |
| Dureza Shore                                  | A 98 +/-3                       |
| Observações sobre material                    | Isento de cobre e PTFE          |
| Informação sobre material, tubo flexível      | TPE-U(PU)                       |