

# Tubo flexível de plástico PUN-1/4X3/64-U-NT-300

Código da peça: 546662

FESTO

com diâmetro externo calibrado, próprio para conexões rápidas QS e QB.

Este produto só pode ser obtido através da Festo USA.

Old part no. 13028566



## Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro externo em polegadas	1/4
Diâmetro interno em polegadas	5/32
Raio de curvatura mínimo	0,476 "
Pressão de trabalho dependente da temperatura	-14 ... 150 Psi
Meio operacional	Ar comprimido filtrado Vácuo
Temperatura ambiente	-68 ... 140 °F
Peso do produto por comprimento	0,251 oz/ft
Cor	natural
Dureza Shore	A 98 +/-3
Observações sobre material	Isento de cobre e PTFE
Informação sobre material, tubo flexível	TPE-U(PU)