

# sub-base VABS-S2-1S-N38-B-C1

Código da peça: 546763

FESTO

Com diagrama de conexões conforme ISO 5599-2.



## Ficha técnica

Característica	Valor
Largura	42 mm
Com base na norma padrão	ISO 5599-2
Posição de instalação	Nos dois lados
Alimentação de ar servopilotada	interno
Pressão de operação Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Pressão de trabalho	-0,9 ... 10 bar
Faixa de tensão operacional c.a.	110 V
Faixa de tensão operacional c.c.	24 V
Resistência da tensão de impacto	4 kV
Corrente a 40°C	2 A
Grau de contaminação	3
Certificação CE (veja Declaração de Conformidade)	Conforme Diretriz EU sobre baixa tensão
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Classe de resistência à corrosão KBK	0 – Sem resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Classe de proteção	IP65 NEMA 4 quando montado
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Peso do produto	371 g
Seção transversal do terminal	0,08 ... 0,75 mm <sup>2</sup>
Tipo de fixação	com furo passante
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material da placa de conexão	Injetados de alumínio