


módulo de saída CP-A08-M12-EL-Z

Código da peça: 546924

FESTO

Com conexão externa para tensão de carga.



Ficha técnica

Característica	Valor
Tipo de fixação	com furo passante com trilho DIN Opcional:
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Temperatura de armazenamento	-20 ... 70 °C
Classe de proteção	IP65 IP67
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Certificação CE (veja Declaração de Conformidade)	conforme Diretriz EU-EMV conforme EU-RoHS-RL
Marca UKCA (ver declaração de conformidade)	conforme regulamentos do Reino Unido para EMV conforme regulamentos RoHS do Reino Unido
Marca KC	KC-EMV
Autorização	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do corpo	reforçado com PA
Material da proteção	reforçado com PA
Indicadores LED	3 Diagnóstico do módulo 8 Diagnóstico do canal 8 status do canal
Quantidade máxima de saídas	8
Faixa de tensão operacional c.c.	18 ... 30 V
Tensão operacional nominal c.c.	24 V
Tensão operacional c.c., tensão de carga	24 V
Observação sobre tensão de carga	através de conexão de tensão de carga (24V c.c)
Ondulação residual, tensão de carga	4 Vss
Curva característica das saídas	IEC1131-T2
Lógica de comutação das saídas	PNP (comutação positiva)
Máx. corrente total por módulo	4 A
Isolamento elétrico canal-canal	não
Proteção (curto-circuito)	Fusível eletrônico interno para cada grupo