


cabo com conector KMEB-3-24-5-LED

Código da peça: 547269

FESTO

para válvulas solenóides VUVB com bobinas 24 V.



Ficha técnica

Característica	Valor
Indicador de status do sinal	LED amarelo
Posição de instalação	Nos dois lados
Peso do produto	230 g
Conexão elétrica 1	Conector, conforme EN 175301-803, tipo C
Conexão elétrica 1, design	angular
Conexão elétrica 1, tipo de conexão	Soquete
Electrical connection 1, saída do cabo	Em ângulo
Conexão elétrica 1, observação sobre saída do cabo	90°
Conexão elétrica 1, número de pinos/fios	2
Conexão elétrica 1, tipo de montagem	na válvula solenóide com parafuso central M2,5
Conexão elétrica 2, tecnologia de conexão	sem conector
Conexão elétrica 2, número de pinos/fios	2
Tensão operacional nominal c.c.	24 V
Proteção contra inversão de polaridade	para todas as conexões elétricas
Conexão de aterramento	não disponível
Comprimento do cabo	5 m
Propriedades do cabo	Padrão
Diâmetro do cabo	5,2 mm
Estrutura do cabo	2x0,75
Extremidades do fio	Terminal para cabos
Classe de proteção	IP65 conforme norma IEC 60529
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Certificação CE (veja Declaração de Conformidade)	conforme EU-RoHS-RL
Marca UKCA (ver declaração de conformidade)	conforme regulamentos RoHS do Reino Unido
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Grau de contaminação	3
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Material da blindagem de cabo	PVC
Material do corpo	PC
Material das vedações	NBR
Material do contato elétrico	Liga de cobre revestida de prata