

Conexão em "T" NPFB-T-3M5-FMF

Código da peça: 547758

FESTO

Para conexão com tubos.

Com os munhões roscados R e G, recomenda-se o uso da fita de vedação da rosca ou de líquido selante como meio adicional de vedação. Para vedar o munhão roscado G, também se pode usar um anel de vedação axial de alumínio macio AL 99,5.



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|--|---|
| Informação sobre material, conexão roscada | Latão níquelado |
| Tamanho da embalagem | 10 |
| Pressão de trabalho | -0,95 ... 40 bar |
| Meio operacional | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [:-:-] |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 1 |
| Temperatura ambiente | -20 ... 150 °C |
| Peso do produto | 8 g |
| Conexão pneumática 1 | M5 |
| Observações sobre material | Conforme RoHS |