


niple NPFB-D-R18-R14-M

Código da peça: 547788

FESTO

Para conexão com tubos.

Com os munhões roscados R e G, recomenda-se o uso da fita de vedação da rosca ou de líquido selante como meio adicional de vedação. Para vedar o munhão roscado G, também se pode usar um anel de vedação axial de alumínio macio AL 99,5.



Ficha técnica

Característica	Valor
Informação sobre material, conexão roscada	Latão níquelado
Tamanho da embalagem	10
Pressão de trabalho	-0,95 ... 40 bar
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [:-:-]
Classe de resistência à corrosão KBK	1
Temperatura ambiente	-20 ... 150 °C
Peso do produto	17 g
Conexão pneumática 1	R1/8
Conexão pneumática 2	R1/4
Observações sobre material	Conforme RoHS