

# Unidade de alimentação SVG-1/230VAC-24VDC-5A


Código da peça: 547867

Produto a ser descontinuado

FESTO

com tensão nominal de saída de 24 V CC e corrente nominal de saída de 5 A.

Produto será descontinuado. Disponível até 2014. Produto alternativo no Support Portal.



## Ficha técnica

Característica	Valor
Largura	55 mm
Altura	130 mm
Comprimento	125 mm
Posição de instalação	Convecção livre
Alimentação primária	Fase única
Corrente de entrada	1,9 - 0,8 A
Tensão de saída nominal c.c.	24 V
Corrente da saída nominal	5 A
Faixa de tensão de entrada c.a.	100 ... 240 V
Buffer de dados durante falha de abastecimento de energia	20 ms
Frequência da rede	45 ... 65 Hz
Certificação CE (veja Declaração de Conformidade)	conforme Diretriz EU-EMV Conforme Diretriz EU sobre baixa tensão
Temperatura de armazenamento	-40 ... 85 °C
Umidade relativa do ar	95%
Classe de proteção	IP20
Temperatura ambiente	-25 ... 70 °C
Autorização	C-Tick c UL us - Listed (OL)
Peso do produto	830 g
Tipo de fixação	com trilho DIN
Observações sobre material	Contém substâncias com LABS