

elemento de posicionamento

SMM-10

Código da peça: 547942

FESTO

próprio para ranhura cilíndrica.
10 peças inclusas no fornecimento



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|--------------------------------------|---|
| Dimensões | 10 |
| Design | para ranhura circular |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 3 – Resistência à corrosão alta |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura ambiente | -40 ... 120 °C |
| Tipo de fixação | fixado em ranhura em T Pode ser inserido ao longo da ranhura |
| Observações sobre material | Conforme RoHS |
| Material do corpo | Liga de alumínio anodizado |
| Material dos parafusos | Aço alta liga, inoxidável |