

amortecedor de impacto

DYEF-M5-Y1F

Código da peça: 548371

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|--------------------------------------|--|
| Dimensões | M5 |
| Curso | 2,8 mm |
| Amortecimento | Amortecimento pneumático com batente fixo metálico |
| Posição de instalação | Nos dois lados |
| Detecção de posição | Sem |
| Velocidade máxima de impacto | 0,8 m/s |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 2 – Resistência à corrosão moderada |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ambiente | 0 ... 60 °C |
| Curso de amortecimento | 2,8 mm |
| Consumo máximo de energia por curso | 0,02 J |
| Peso do produto | 2,9 g |
| Tipo de fixação | com contraporca |
| Observações sobre material | Conforme RoHS |
| Material das vedações | NBR |
| Material do corpo | Aço alta liga |