


tampa VAEM-S6-C-S10-R5

Código da peça: 549049

FESTO

É possível conectar até 20 válvulas simples solenóide ou 10 válvulas duplo solenóide.



Ficha técnica

Característica	Valor
Número máximo de posições de válvula	10 nas válvulas duplo solenóide 20 com válvulas simples solenóide
Máx. corrente residual	10 A
Tensão operacional nominal c.c.	24 V
Flutuações de tensão admissíveis	+/- 10 %
Classe de resistência à corrosão KBK	0 – Sem resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Classe de proteção	IP65 NEMA 4
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Peso do produto	230 g
Número de conexões elétricas	10
Conexão elétrica	de 5 pinos M12 Conector
Material do corpo	PA