


redução EMGA-80-P-G3-SST-87

Código da peça: 549432

★ Linha de produtos básicos

Adequado para motores de passo.

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho do flange da redução	80 mm
Tamanho do flange do motor	87 mm
Folga de torção	0,12 deg
Tipo de engrenagem	Conjunto de engrenagem planetária
Relação de transmissão	3:1
Máx. velocidade de acionamento	7.000 1/min
Temperatura operacional da engrenagem	-25 ... 90 °C
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Classe de proteção	IP54
Torque contínuo de saída	85 Nm
Momento de inércia do câmbio	0,77 kgcm ²
Máx. torque de saída	136 Nm
Máx. eficiência	98 %
Resistência à torção	6 Nm/arcmin
Peso do produto	2.100 g
Interface da redução, eixo de saída	80G
Interface da redução, eixo de acionamento	87A
Observações sobre material	Conforme RoHS