


# bobina eletromagnética MD-2-24VDC-PA

Código da peça: 549903

★ Linha de produtos básicos

para corrente contínua, sem conector fêmea.

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                     | Valor                      |
|------------------------------------|----------------------------|
| Posição de instalação              | Nos dois lados             |
| Tempo de abertura e fechamento     | 100 %                      |
| Dados característicos da bobina    | 24 V DC: 6.8 W             |
| Flutuações de tensão admissíveis   | +/- 10 %                   |
| Conformidade LABS                  | VDMA24364-B2-L             |
| Classe de proteção                 | IP65                       |
| Temperatura ambiente               | -20 ... 50 °C              |
| Torque máximo para conexão roscada | 0,5 Nm                     |
| Peso do produto                    | 110 g                      |
| Conexão elétrica                   | conforme DIN EN 175301-803 |
| Tipo de fixação                    | com porca recartilhada     |
| Observações sobre material         | Conforme RoHS              |
| Material da bobina eletromagnética | Duroplast<br>Cobre<br>Aço  |
| Material do enrolamento            | Cobre                      |