


base de conexão CPE10-3/2-PRS-1/4-9-NPT

Código da peça: 550608

FESTO

para válvulas CPE.



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensão da grade	16 mm
Posição de instalação	Nos dois lados
Número máximo de posições de válvula	9
Número máx. de zonas de pressão	2
Pressão de ruptura	5 MPa
Pressão de rebentamento	50 bar
Pressão de ruptura	725 psi
Pressão de operação Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Pressão de trabalho	-0,9 ... 10 bar
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura do meio	23 ... 122 °F
Temperatura ambiente	23 ... 122 °F
Torque máximo, fixação da válvula	0,9 ft-lbf
Peso do produto	13,405 oz
Tipo de fixação da base manifold	com furo passante
Tipo de fixação de válvula	com rosca interna
Conexão pneumática 1	1/4 NPT
Conexão pneumática 3	1/4 NPT
Conexão pneumática 5	1/4 NPT
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do manifold	Liga de alumínio