


# Conector fêmea KMYZ-4-0.0-B-EX

Código da peça: 550806

FESTO

Combinação da conexão MSZB e MSZC.



## Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de instalação	Nos dois lados
Faixa de tensão operacional c.c.	3 ... 36 V
Tensão operacional nominal c.c.	24 V
Classe de resistência à corrosão KBK	1
Classe de proteção	IP40 conforme norma IEC 60529
Temperatura ambiente	-10 ... 50 °C
Autorização	Germanischer Lloyd
Peso do produto	6,5 g
Conexão elétrica	Soquete angular design quadrado, MSZB
Seção transversal nominal do condutor	0,22 ... 0,34 mm <sup>2</sup>
Tipo de fixação	na válvula solenóide com parafuso autocortante
Observações sobre material	Conforme RoHS
Informação sobre material, corpo	PA
Informação sobre material, conectores	bronze