

# tubo flexível PEN-16X2,5-GN

Código da peça: 551473

FESTO

diâmetro externo calibrado, para conexões rápidas QS, polietileno  
(não aprovado para uso na indústria alimentícia).



## Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro externo	16 mm
Raio de curvatura relevante para a vazão	122 mm
Diâmetro interno	10,8 mm
Raio de curvatura mínimo	57,5 mm
Propriedades do tubo flexível	Suitable for energy chains in applications with higher cycle rates
Condições de teste do tubo flexível	Suitability for energy chains: > 5 million cycles according to FN 942021
Pressão de trabalho dependente da temperatura	-0,95 ... 10 bar
Autorização	TÜV
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Água conforme declaração do fabricante em <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a>
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-30 ... 60 °C
Peso do produto por comprimento	0,1029 kg/m
Conexão pneumática	para conexão para tubos com diâmetro externo de 16mm
Cor	verde
Dureza Shore	D 52 +/-3
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material da tubulação	PE