


redução EMGA-60-P-G3-SAS-55

Código da peça: 552188

FESTO

Adequado para servomotores.



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho do flange da redução	60 mm
Tamanho do flange do motor	55 mm
Folga de torção	0,17 deg
Tipo de engrenagem	Conjunto de engrenagem planetária
Relação de transmissão	3:1
Máx. velocidade de acionamento	13.000 1/min
Temperatura operacional da engrenagem	-25 ... 90 °C
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Classe de proteção	IP54
Torque contínuo de saída	22 Nm
Momento de inércia do câmbio	0,135 kgcm ²
Máx. torque de saída	35,2 Nm
Máx. eficiência	98 %
Resistência à torção	2,3 Nm/arcmin
Peso do produto	900 g
Interface da redução, eixo de saída	60G
Interface da redução, eixo de acionamento	55A
Observações sobre material	Conforme RoHS