


silenciador U-1/2-BR

Código da peça: 552422

FESTO

Para redução de ruído e para evitar contaminação nas conexões de escape de componentes pneumáticos



Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de instalação	Nos dois lados
Pressão de operação Mpa	0 ... 1 MPa
Pressão de trabalho	0 ... 10 bar
Vazão em relação à atmosfera	10.600 l/min
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010[7:-:-]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nível de pressão acústica	80 dB(A)
Temperatura ambiente	-10 ... 70 °C
Peso do produto	75 g
Conexão pneumática	G1/2
Material do inserto do silenciador	PE
Material do corpo	Injetados de alumínio