


# válvula de escape rápido SE-1/4

Código da peça: 552431

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Função de válvula	Exaustão rápida
Conexão pneumática 1	G1/4
Conexão pneumática 2	G1/4
Tipo de fixação	com furo passante
Vazão nominal padrão de exaustão 0,6-→0,5 MPa (6-→5 bar, 87-→72,5 psi)	1.700 l/min
Vazão nominal padrão de ventilação 0,6-→0,5 MPa (6-→5 bar, 87-→72,5 psi)	950 l/min
Pressão de trabalho	0,5 ... 10 bar
Temperatura ambiente	-20 ... 75 °C
Material do corpo	Liga de alumínio anodizado
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010[7:-:-]
Diâmetro nominal	8 mm
Posição de instalação	Nos dois lados
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura do meio	-20 ... 75 °C
Peso do produto	250 g
Conexão pneumática 3	G1/4
Material das vedações	NBR