


régua de conexão VABM-C7-12P-G18-5

Código da peça: 552655

FESTO

Para válvula solenóide VOVG, com servopiloto interno.



Ficha técnica

Característica	Valor
Número máximo de posições de válvula	5
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Peso do produto	147 g
Conexão pneumática 1	G1/8
Conexão pneumática 3	G1/8
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do manifold	Liga de alumínio