


# régua de conexão VABM-C7-12G-G18-8

Código da peça: 552667

FESTO

Para válvula solenóide VOVG, com servopiloto externo.



## Ficha técnica

| Característica                       | Valor                               |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Número máximo de posições de válvula | 8                                   |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 2 – Resistência à corrosão moderada |
| Conformidade LABS                    | VDMA24364-B2-L                      |
| Peso do produto                      | 210 g                               |
| Conexão de pilotagem 12              | M3                                  |
| Conexão pneumática 1                 | G1/8                                |
| Conexão pneumática 3                 | G1/8                                |
| Observações sobre material           | Conforme RoHS                       |
| Material do manifold                 | Liga de alumínio                    |