


atuador semi-rotativo ERMB-20

Código da peça: 552706

FESTO

elétrico. A interface de saída é igual a do atuador giratório com êmbolo duplo DRQD.



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	20
Princípio construtivo	Módulo giratório eletromecânico com correia dentada
Posição de instalação	Nos dois lados
Ângulo de rotação	sem conector
Relação de transmissão	4,5:1
Peso do produto	850 g
Diâmetro do pinhão do atuador	6 mm
Divisão da correia dentada	2 mm
Máx. velocidade de saída	300 1/min
Velocidade máx. de entrada	1.350 1/min
Torque de acionamento máximo	0,7 Nm
Torque de acionamento sem carga	< 0,07 Nm
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do corpo	Liga de alumínio anodizado
Material do eixo de acionamento	Liga de alumínio anodizado Aço alta liga, inoxidável
Material da proteção	Liga de alumínio anodizado
Material da correia dentada	Policloropreno com fibra de vidro