

# fibra óptica

## SOOC-TB-F-M4-2-R2

Código da peça: 552818

FESTO

próprio para sensor de fibra óptica SOE4.



### Ficha técnica

Característica	Valor
Observações sobre material	Conforme RoHS
Método de medição	Barreira de luz
Diâmetro mínimo do objeto	0,15 mm
Cabo de fibra óptica - Características especiais	Flexível
Alcance	300 mm
Temperatura ambiente	-40 ... 70 °C
Tamanho do cabeçote	M4
Comprimento do cabo de fibra óptica	2 m
Raio de curvatura mínimo	2 mm
Torque máximo	2 Nm
Diâmetro externo	2,2 mm
Material do corpo	Latão niquelado
Material da fibra óptica	PE
Classe de proteção	IP66
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III