

fibra óptica SOOC-TB-P-M3-2-R10-S4

Código da peça: 552820

FESTO

próprio para sensor de fibra óptica SOE4.



Ficha técnica

Característica	Valor
Observações sobre material	Contém substâncias com LABS
Método de medição	Barreira de luz
Diâmetro mínimo do objeto	0,05 mm
Cabo de fibra óptica - Características especiais	Precisão
Alcance	30 mm
Temperatura ambiente	-55 ... 70 °C
Tamanho do cabeçote	M3
Comprimento do cabo de fibra óptica	2 m
Comprimento da luva	40 mm
Raio de curvatura mínimo	10 mm
Torque máximo	1 Nm
Diâmetro externo	1 mm
Informação sobre material, corpo	Aço alta liga, inoxidável
Informação sobre material, cabo de fibra óptica	PE
Classe de proteção	IP66
Classe de resistência à corrosão KBK	1