

# fibra óptica

## SOOC-TB-M-A5-2-R25


Código da peça: 552827

Produto a ser descontinuado

[próprio para sensor de fibra óptica SOE4.](#)

Produto será descontinuado. Disponível até 2022. Produto alternativo no Support Portal..

FESTO



### Ficha técnica

Característica	Valor
Observações sobre material	Conforme RoHS
Método de medição	Barreira de luz
Diâmetro mínimo do objeto	0,1 mm
Cabo de fibra óptica - Características especiais	Série
Alcance	250 mm
Temperatura ambiente	-55 ... 70 °C
Tamanho do cabeçote	Retângulo 10x10x5 mm
Comprimento do cabo de fibra óptica	2 m
Raio de curvatura mínimo	25 mm
Diâmetro externo	2,2 mm
Material do corpo	Latão níquelado
Material da fibra óptica	PE
Classe de proteção	IP66
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III