


fibra óptica

SOOC-DS-M6-2-R25

Código da peça: 552836

FESTO

próprio para sensor de fibra óptica SOE4.



Ficha técnica

Característica	Valor
Observações sobre material	Conforme RoHS
Método de medição	Sensor de reflexão direta
Diâmetro mínimo do objeto	0,1 mm
Cabo de fibra óptica - Características especiais	Padrão
Alcance	140 mm
Temperatura ambiente	-55 ... 70 °C
Tamanho do cabeçote	M6
Comprimento do cabo de fibra óptica	2 m
Raio de curvatura mínimo	25 mm
Torque máximo	3 Nm
Diâmetro externo	2,2 mm
Material do corpo	Liga de cobre PVC níquelado
Material da fibra óptica	PE
Classe de proteção	IP66
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III