


# régua de conexão MHJ9-PN16

Código da peça: 553123

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensão da grade	10 mm
Número máximo de posições de válvula	16 Podem ser feitas versões específicas para o cliente
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Peso do produto	390 g
Tipo de fixação	com cantoneira de fixação
Conexão pneumática 1	G3/8
Conexão pneumática 2	não canalizado
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do manifold	Liga de alumínio forjado anodizado