

# conjunto de foles DADB-S1-12-S10-50

Código da peça: 553391

FESTO

para atuador normalizado conforme ISO 6432.



## Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro externo	22 mm
Dimensões	12
Faixa de curso	10 ... 50 mm
Prolongamento da haste	23 mm
Design	redonda
Posição de instalação	Nos dois lados
Princípio construtivo	Conjunto de foles com escape canalizado
Classe de resistência à corrosão KBK	3 – Resistência à corrosão alta
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Classificação RSBP, conforme CD-0033	F5a
Resistência a produtos químicos	Poeira Cavacos Óleos Graxas Gasolinas
Temperatura ambiente	-10 ... 80 °C
Peso do produto	7 g
Tipo de fixação	Com prisioneiro com rosca interna
Conexão pneumática	M5
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material dos componentes do adaptador	reforçado com PA
Material das vedações	NBR
Material do fole	NBR
Material do pino roscado	Aço alta liga, inoxidável