

# Secador por adsorção PDAD-09-N3/8

Código da peça: 553757


Produto a ser descontinuado

para ar comprimido seco e limpo.

Este produto só pode ser obtido através da Festo USA.

Produto será descontinuado. Disponível até 2016. Produto alternativo no Support Portal.

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de instalação	Horizontal vertical
Princípio construtivo	Secador por adsorção regenerável a frio
Pressão de entrada 1	4 ... 16 bar
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Não permite operação com lubrificação
Certificação CE (veja Declaração de Conformidade)	Conforme Diretriz EU sobre baixa tensão conforme Diretriz EU-EMV conforme Diretriz EU relativa a aparelhos de pressão
Ponto de orvalho da pressão	-40 °C
Ponto de orvalho da pressão para vazões reduzidas	-70 °C
Classe de resistência à corrosão KBK	2
Temperatura de armazenamento	-20 ... 60 °C
Classe de pureza do ar na saída	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [2:2:2] a -40°C Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [2:1:2] a -70°C
Temperatura do meio	2 ... 50 °C
Temperatura ambiente	5 ... 50 °C
Peso do produto	13.000 g
Tipo de fixação	com acessórios
Conexão pneumática 1	NPT3/8-18
Conexão pneumática 2	NPT3/8-18
Observações sobre material	Conforme RoHS
Informação sobre material, corpo	Liga de alumínio