

# placa alimentadora de pressão vertical

## VABF-S2-2-P1A3-N12

Código da peça: 555787

FESTO



### Ficha técnica

Característica	Valor
Largura	54 mm
Com base na norma padrão	ISO 5599-2
Posição de instalação	Nos dois lados
Interligação vertical pneumática	Alimentação alternativa de pressão para 1
Pressão de operação Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Pressão de trabalho	-0,9 ... 10 bar
Pressão de entrada 1	0,5 ... 10 bar
Pressão de entrada 1 MPa	0,05 ... 1 MPa
Pressão de entrada 1 psi	7,25 ... 145 psi
Vazão nominal padrão	2.800 l/min
Certificação CE (veja Declaração de Conformidade)	Conforme Diretriz EU sobre baixa tensão
Marca UKCA (ver declaração de conformidade)	conforme regulamentos do Reino Unido para equipamentos elétricos
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Classe de resistência à corrosão KBK	0 – Sem resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Classe de proteção	IP65 NEMA 4
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Peso do produto	605 g
Tipo de fixação interligação vertical	em bloco manifold em base de conexão individual
Conexão pneumática 1	1/2 NPT
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do corpo	Injetados de alumínio