


Cabo para motor NEBM-T1G6-T1G6-2.5

Código da peça: 556794

FESTO

Para conectar o motor e o controlador.



Ficha técnica

Característica	Valor
Propriedades do cabo	Próprio para distribuição de comando
Grau de contaminação	3
Classe de proteção	quando montado IP65
Temperatura ambiente para instalação móvel de cabos	-40 ... 90 °C
Temperatura ambiente	-50 ... 90 °C
Raio de curvatura mínimo do cabo	60 mm
Estrutura do cabo	blindado 6 x 1 mm ²
Diâmetro do cabo	8 mm
Comprimento do cabo	2,5 m
Observações sobre material	Contém substâncias com LABS Conforme RoHS
Informação sobre material, revestimento do cabo	TPE-U(PUR)