


# régua de conexão MHJ10-P16

Código da peça: 557608

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensão da grade	11 mm
Proteção contra inversão de polaridade	para tensão operacional
Número máximo de posições de válvula	16 Podem ser feitas versões específicas para o cliente
Autorização	RCM Mark
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Peso do produto	635 g
Tipo de fixação	com cantoneira de fixação
Conexão pneumática 1	G1/2
Conexão pneumática 2	M7
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do manifold	Liga de alumínio forjado anodizado