


# acoplamento EAMC-42-66-11-12

Código da peça: 558313

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro fixação 1	11 mm
Diâmetro fixação 2	12 mm
Dimensões	42
Comprimento nominal	66 mm
Posição de instalação	Nos dois lados
Rotação máxima	6.000 1/min
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 ... 60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-25 ... 60 °C
Momento de inércia	45,5 kgmm <sup>2</sup>
Torque transferível	17 Nm
Peso do produto	166 g
Observações sobre material	Conforme RoHS