


Flange do motor EAMF-A-38C-70A

Código da peça: 558908

FESTO

próprio para eixo elétrico EGSA.



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	38
Posição de instalação	Nos dois lados
Temperatura de armazenamento	-25 ... 60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 95 %
Temperatura ambiente	0 ... 50 °C
Observações sobre material	Conforme RoHS