



válvula reguladora de fluxo unidirecional VFOC-S-S4-Q4

Código da peça: 559723

Produto a ser descontinuado

Produto será descontinuado. Disponível até 2023. Produto alternativo no Support Portal.

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Função de válvula	Função reguladora de fluxo unidirecional através da alimentação de ar
Conexão pneumática 1	QS-4
Conexão pneumática 2	Conexão rápida QS-4
Tipo de acionamento	manual
Elemento de ajuste	Parafuso com ranhura
Tipo de fixação	Plug-in Com luva de encaixe
Vazão nominal padrão na direção de estrangulamento	0 ... 100 l/min
Vazão nominal padrão na direção de retenção	60 ... 100 l/min
Pressão de trabalho	0,2 ... 10 bar
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Posição de instalação	Nos dois lados
Vazão normal na direção da regulação 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	0 ... 170 l/min
Vazão normal no sentido sem retenção 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	130 ... 160 l/min
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-10 ... 40 °C
Temperatura do meio	-10 ... 60 °C
Peso do produto	9,2 g
Observação sobre conexão pneumática 2	adequado somente para conexões QS da Festo
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material das vedações	NBR
Material do parafuso oco	Liga de alumínio anodizado preto
Material do anel de desengate	POM
Material do parafuso de regulação	Aço alta liga, inoxidável
Material da conexão articulada	Injetados de zinco