

Controlador FED-CEC


Código da peça: 559869

Produto a ser descontinuado

para controle de atuadores elétricos com FED.

Produto será descontinuado. Disponível até 2017. Produto alternativo no Support Portal.

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Certificação CE (veja Declaração de Conformidade)	conforme Diretriz EU-EMV
Temperatura de armazenamento	-20 ... 70 °C
Umidade relativa do ar	5 - 85 % não condensável
Temperatura ambiente	0 ... 50 °C
Observações sobre material	Contém substâncias com LABS
Interface Fieldbus	CAN
Interface Fieldbus, tecnologia de conexão	Conector Sub-D 9 pinos
Interface Fieldbus, taxa de transmissão	1 Mbit/s max. regulável
Ethernet, conector	RJ45
Ethernet, número	1
Ethernet, velocidade de transmissão de dados	10 Mbit/s
Ethernet, protocolos suportados	TCP/IP, EasyIP
Software de programação	CoDeSys provided by Festo
Linguagem de programação	conforme IEC 61131-3 Diagrama Ladder (LDR) Linguagem estruturada (STL) Texto estruturado Diagrama de funções Linguagem seqüencial CFC adicional
Dados CPU	32 bits processador RISC 24 MHz Watchdog