

conjunto de montagem axial EAMM-A-D40-40G

Código da peça: 560282


★ Linha de produtos básicos

Produto a ser descontinuado

Adequado para atuadores elétricos.

Produto será descontinuado. Disponível até 2023. Produto alternativo no Support Portal..

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de instalação	Nos dois lados
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 ... 60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 95 %
Classe de proteção	IP40
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Torque transferível	12,5 Nm
Peso do produto	350 g
Código da interface do atuador	D40A D40B D40C
Código da interface do motor in	40G
Observações sobre material	Conforme RoHS